

**CCMT 120404, Laji: CA315****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260202 CA315
GTIN	4960664798209
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404
lastunmurtaja	GK
Pääkäyttöalue	K
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	pinnoitettu
Toleranssi	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 230 m/min

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	CA315
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä