

**DCMT 070204, Laji: CA315****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260483 CA315
GTIN	4960664798643
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	GK
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	K
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Toleranssi	M
Laji	CA315
Pinnoitus	pinnoitettu
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä