

**CCMT 060204, Laji: CA315**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260192 CA315
GTIN	4960664798179
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
lastunmurtaja	GK
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	K
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Toleranssi	M
Laji	CA315
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,

Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä