

**CC.T 09T304, Laji: CA315****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260196 CA315
GTIN	4960664798186
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	GK
Lastuava aine	KM
Toleranssi	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	K
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
ISO-koodi-kääntöteriä	CCMT 09T304
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Nirkon säde	0,4 mm

Laji	CA315
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä