

**WNMG 080412, Laji: CA315****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 252116 CA315 |
| GTIN | 4960664800193 |
| Tuoteluokka | 25E |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 150 - 350 m/min |
| lastunmurtaja | KG |
| Toleranssi | M |
| Nirkon säde | 1,2 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| ISO-koodi-kääntöterä | WNMG 080412 |
| Lastuava aine | KM |
| Syöttö f | 0,15 - 0,5 mm/kierr, |
| Pääkäyttöalue | K |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,5 - 4 mm |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Laji | CA315 |
| Pinnoitus | pinnoitettu |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |