

**DC.T 11T308, Laji: CA315****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260492 CA315
GTIN	4960664798681
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Laji	CA315
Pinnoitus	pinnoitettu
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Pääkäyttöalue	K
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	GK
Toleranssi	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä