

**DC.T 11T304, Laji: CA315****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260490 CA315
GTIN	4960664798674
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Nirkon säde	0,4 mm
Toleranssi	M
Pinnoitus	pinnoitettu
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Laji	CA315
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	GK
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm

Pääkäyttöalue	K
Lastuava aine	KM
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä