

**DCMT 070208, Laji: CA315****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260486 CA315
GTIN	4960664798650
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Laji	CA315
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	K
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Pinnoitus	pinnoitettu
Toleranssi	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070208
lastunmurtaja	GK
Lastuava aine	KM

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä