

**CCGT 060201, Laji: PR1725****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260090 PR1725 |
| GTIN | 4960664923335 |
| Tuoteluokka | 25E |

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Oheiskäyttö | P |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| ISO-koodi-kääntöterä | CCGT 060201 |
| Pinnoitus | pinnoitettu |
| Pääkäyttöalue | M |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö | 50 - 150 m/min |
| Lastuava aine | KM |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 60 - 200 m/min |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Toleranssi | G |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| lastunmurtaja | MFP-SKS |
| Nirkon säde | 0,1 mm |
| Syöttö f | 0,03 - 0,2 mm/kierr, |
| Laji | PR1725 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |