

**CC.T 09T304, Laji: PR1725****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260097 PR1725
GTIN	4960664923380
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CC.T 09T304 PR1725 Laji: PR1725
lastunmurtaja: MFP-SKS
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Toleranssi	G
Laji	PR1725
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	50 - 150 m/min
Pinnoitus	pinnoitettu
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	MFP-SKS
Oheiskäyttö	P

Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,03 - 0,2 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä