

**CCMT 060204 Wiper, Laji: PR1725****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260094 PR1725
GTIN	4960664890606
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CCMT 060204 Wiper PR1725 Laji: PR1725
lastunmurtaja: WP
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pinnoitus	pinnoitettu
Nirkon säde	0,4 mm
Oheiskäyttö	P
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Lastuava aine	KM

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	50 - 150 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,03 - 0,2 mm/kierr,
Toleranssi	M
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
lastunmurtaja	WP
Pääkäyttöalue	M
Laji	PR1725
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä