

**CCMT 09T308 Wiper, Laji: PR1725****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260100 PR1725
GTIN	4960664890729
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CCMT 09T308 Wiper PR1725 Laji: PR1725
lastunmurtaja: WP
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pinnoitus	pinnoitettu
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	WP

Syöttö f	0,03 - 0,2 mm/kierr,
Laji	PR1725
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	50 - 150 m/min
Oheiskäyttö	P
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä