

**CCMT 09T304 Wiper, Laji: PR1725****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260099 PR1725
GTIN	4960664890712
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CCMT 09T304 Wiper PR1725 Laji: PR1725
lastunmurtaja: WP
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	WP
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	50 - 150 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Syöttö f	0,03 - 0,2 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Nirkon säde	0,4 mm
Toleranssi	M
Oheiskäyttö	P
Laji	PR1725
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä