

**CC.T 060202, Laji: PR1725****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260091 PR1725
GTIN	4960664923342
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CC.T 060202 PR1725 Laji: PR1725
lastunmurtaja: MFP-SKS
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	50 - 150 m/min
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Syöttö f	0,03 - 0,2 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuava aine	KM

Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 1,5 mm
lastunmurtaja	MFP-SKS
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
Laji	PR1725
Toleranssi	G
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Oheiskäyttö	P
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä