

**CC.T 09T302, Laji: PR1725****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260096 PR1725
GTIN	4960664923373
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CC.T 09T302 PR1725 Laji: PR1725
lastunmurtaja: MFP-SKS
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	50 - 150 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Oheiskäyttö	P
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	PR1725
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Pääkäyttöalue	M
Toleranssi	G
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T302
lastunmurtaja	MFP-SKS
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä