

**DCMX 070204 Wiper, Laji: PR1725****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260383 PR1725
GTIN	4960664892044
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DCMX 070204 Wiper PR1725 Laji: PR1725
lastunmurtaja: WP
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	50 - 150 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Toleranssi	M

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
lastunmurtaja	WP
Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	M
Oheiskäyttö	P
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	PR1725
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä