

**DC.T 11T302, Laji: PR1725****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260385 PR1725
GTIN	4960664923441
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Laji	PR1725
Syöttö $f$	0,03 - 0,2 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 200 m/min
lastunmurtaja	MFP-SKS
Pinnoitus	pinnoitettu
Toleranssi	G
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	50 - 150 m/min

Oheiskäyttö	P
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 11T302
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä