

**DC.T 070202, Laji: PR1725**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260381 PR1725
GTIN	4960664923410
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,2 mm
Oheiskäyttö	P
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070202
Pinnoitus	pinnoitettu
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Toleranssi	G
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	50 - 150 m/min
lastunmurtaja	MFP-SKS

Laji	PR1725
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,03 - 0,2 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä