

**DCMX 11T304 Wiper, Laji: PR1725****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260388 PR1725
GTIN	4960664892075
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMX 11T304
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
lastunmurtaja	WP
Oheiskäyttö	P
Laji	PR1725
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Toleranssi	M
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	50 - 150 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä