

**CC.T 060204, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260092 CA025P
GTIN	4960664878185
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CC.T 060204 CA025P Laji: CA025P  
lastunmurtaja: HQ  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 330 m/min

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 330 m/min
lastunmurtaja	HQ
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
Toleranssi	M

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	P
Laji	CA025P
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 2,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	pinnoitettu
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä