

**CCMT 09T304 Wiper, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260099 CA025P
GTIN	4960664878031
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CCMT 09T304 Wiper CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: WP
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 330 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 330 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Toleranssi	M
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm

Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
lastunmurtaja	WP
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	CA025P
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä