

**CCMT 060202 Wiper, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260093 CA025P
GTIN	4960664877997
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CCMT 060202 Wiper CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: WP
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 330 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	WP
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Nirkon säde	0,2 mm

Pinnoitus	pinnoitettu
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 330 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
Laji	CA025P
Pääkäyttöalue	P
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä