

**CC.T 09T304, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260097 CA025P
GTIN	4960664878208
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CC.T 09T304 CA025P Laji: CA025P  
lastunmurtaja: HQ  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 330 m/min

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Toleranssi	M
Pinnoitus	pinnoitettu
Laji	CA025P
lastunmurtaja	HQ

ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 330 m/min
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä