

**CCMT 09T308, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260098 CA025P
GTIN	4960664878215
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CCMT 09T308 CA025P Laji: CA025P  
lastunmurtaja: HQ  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 330 m/min

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	CA025P
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
lastunmurtaja	HQ
Pinnoitus	pinnoitettu
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuava aine	KM

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Toleranssi	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 330 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä