

**CC.T 09T302, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260096 CA025P
GTIN	4960664878192
Tuoteluokka	25E

Kuvaus**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T302
Laji	CA025P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 330 m/min

lastunmurtaja

HQ

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä