

**CCMT 09T302, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260194 CA025P
GTIN	4960664878123
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CCMT 09T302 CA025P Laji: CA025P  
lastunmurtaja: GK  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 330 m/min

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pinnoitus	pinnoitettu
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Toleranssi	M
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
lastunmurtaja	GK
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T302
Laji	CA025P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 330 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä