

**CCMT 09T308 Wiper, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260100 CA025P
GTIN	4960664878048
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CCMT 09T308 Wiper CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: WP
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 330 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	WP
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 330 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	CA025P
Toleranssi	M
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Pinnoitus	pinnoitettu
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä