

**CC.T 09T304, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260196 CA025P
GTIN	4960664878130
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CC.T 09T304 CA025P Laji: CA025P  
lastunmurtaja: GK  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 330 m/min

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Laji	CA025P
Toleranssi	M
Pinnoitus	pinnoitettu

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 3 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
lastunmurtaja	GK
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v <sub>c</sub> pääkäyttö	80 - 330 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä