

**CCMT 060204, Laji: CA025P**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260192 CA025P
GTIN	4960664878116
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	CA025P
Pinnoitus	pinnoitettu
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
lastunmurtaja	GK
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöteriä	CCMT 060204
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P

Toleranssi	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 330 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä