

**CCMT 060202, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260190 CA025P
GTIN	4960664878109
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	GK
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
Laji	CA025P
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Pinnoitus	pinnoitettu
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,2 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 330 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä