

**DC.T 070202, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260381 CA025P
GTIN	4960664878659
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

DC.T 070202 CA025P Laji: CA025P  
lastunmurtaja: HQ  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 330 m/min

**Tekninen kuvaus**

Toleranssi	M
Pinnoitus	pinnoitettu
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
lastunmurtaja	HQ
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 330 m/min
Laji	CA025P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä