

**DC.T 070204, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260382 CA025P
GTIN	4960664878666
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DC.T 070204 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: HQ
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 330 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	CA025P
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
lastunmurtaja	HQ
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 330 m/min
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Toleranssi	M
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä