

**CCMT 120408, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260204 CA025P
GTIN	4960664878154
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CCMT 120408 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: GK
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 330 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	CA025P
Nirkon säde	0,8 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	GK
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 330 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä