

**CCMT 120404, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260202 CA025P
GTIN	4960664878147
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CCMT 120404 CA025P Laji: CA025P  
lastunmurtaja: GK  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 330 m/min

**Tekninen kuvaus**

Toleranssi	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	GK
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404

Laji	CA025P
Pinnoitus	pinnoitettu
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 330 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä