

**DCMX 070204 Wiper, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260383 CA025P
GTIN	4960664878451
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

DCMX 070204 Wiper CA025P Laji: CA025P  
lastunmurtaja: WP  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 330 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 330 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
lastunmurtaja	WP
Laji	CA025P
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 1,5 mm
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä