

**CCMT 120412, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260206 CA025P
GTIN	4960664878161
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CCMT 120412 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: GK
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 330 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	GK
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Laji	CA025P
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Nirkon säde	1,2 mm
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120412
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Toleranssi	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 330 m/min
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä