

**DCMX 11T304 Wiper, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260388 CA025P
GTIN	4960664878482
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DCMX 11T304 Wiper CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: WP
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 330 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 330 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	CA025P
Pinnoitus	pinnoitettu
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 1,5 mm
Toleranssi	M
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	WP
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä