

**DCMT 11T308, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260387 CA025P
GTIN	4960664878703
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

DCMT 11T308 CA025P Laji: CA025P  
lastunmurtaja: HQ  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 330 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	CA025P
Toleranssi	M
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 330 m/min

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pinnoitus	pinnoitettu
lastunmurtaja	HQ
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Pääkäyttöalue	P
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä