

**DC.T 11T302, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260385 CA025P
GTIN	4960664878680
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Pinnoitus	pinnoitettu
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,2 mm
Laji	CA025P
Toleranssi	M
lastunmurtaja	HQ
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 330 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T302
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä