

**DC.T 11T304, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260386 CA025P
GTIN	4960664878697
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

DC.T 11T304 CA025P Laji: CA025P  
lastunmurtaja: HQ  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 330 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	P
Toleranssi	M
Nirkon säde	0,4 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 330 m/min
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	HQ
Laji	CA025P
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä