

**DCMT 070204, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260483 CA025P
GTIN	4960664878604
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

DCMT 070204 CA025P Laji: CA025P  
lastunmurtaja: GK  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 330 m/min

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	GK
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm

ISO-koodi-kääntöterä	DCMT070204
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 330 m/min
Toleranssi	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	CA025P
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoitettu
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä