

**VBMT 160404, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261182 CA025P
GTIN	4960664879496
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

VBMT 160404 CA025P Laji: CA025P  
lastunmurtaja: HQ  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 330 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 330 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
lastunmurtaja	HQ
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
Laji	CA025P
Pinnoitus	pinnoitettu
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä