

**DCMT 070208, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260486 CA025P |
| GTIN | 4960664878611 |
| Tuoteluokka | 25E |

Kuvaus

DCMT 070208 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: GK
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 330 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Lastuamissyvyys a_p | 0,5 - 3 mm |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Toleranssi | M |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 80 - 330 m/min |
| ISO-koodi-kääntöterä | DCMT070208 |
| Laji | CA025P |
| Nirkon säde | 0,8 mm |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| lastunmurtaja | GK |
| Pinnoitus | pinnoitettu |
| Syöttö f | 0,1 - 0,3 mm/kierr, |
| Lastuava aine | KM |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Pääkäyttöalue | P |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |