

**DC.T 11T304, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260490 CA025P
GTIN	4960664878635
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DC.T 11T304 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: GK
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 330 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT11T304
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	CA025P
lastunmurtaja	GK
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Lastuava aine	KM
Lastamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 330 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Toleranssi	M
Lastamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä