

**VBMT 110304, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261174 CA025P
GTIN	4960664879472
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	HQ
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2 mm
Pääkäyttöalue	P
Pinnoitus	pinnoitettu
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Laji	CA025P
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110304
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 330 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä