

**VBMT 160408, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 261184 CA025P |
| GTIN         | 4960664879502 |
| Tuoteluokka  | 25E           |

**Kuvaus**

VBMT 160408 CA025P Laji: CA025P  
lastunmurtaja: HQ  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 330 m/min

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Lastuava aine                   | KM                    |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely           |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 80 - 330 m/min        |
| Nirkon säde                     | 0,8 mm                |
| lastunmurtaja                   | HQ                    |
| Syöttö $f$                      | 0,05 - 0,25 mm/kierr, |
| Pinnoitus                       | pinnoitettu           |

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Lastuamissyvyys a <sub>p</sub> | 0,5 - 2 mm                      |
| Pääkäyttöalue                  | P                               |
| ISO-koodi-kääntöterä           | VBMT 160408                     |
| Koneistusehto                  | kevyesti hakkaava               |
| Laji                           | CA025P                          |
| Vaihtojen/terien lukumäärä     | 2                               |
| Tuotetyyppi                    | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |