

**DC.T 11T308, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260492 CA025P
GTIN	4960664878642
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DC.T 11T308 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: GK
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 330 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	GK
Toleranssi	M
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	CA025P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT11T308
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 330 m/min
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä