


**CC.T 09T302, Laji: PDL010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260096 PDL010
GTIN	4960664882465
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CC.T 09T302 PDL010 Laji: PDL010
lastunmurtaja: AP
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 1 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 400 m/min

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T302
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Toleranssi	G
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,2 mm
Laji	PDL010
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Pinnoitus	pinnoitettu
lastunmurtaja	AP
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	N
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 400 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä