


**DC.T 070202, Laji: PDL010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260381 PDL010
GTIN	4960664882496
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

DC.T 070202 PDL010 Laji: PDL010  
lastunmurtaja: AP  
Toleranssi: G  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 400 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pinnoitus	pinnoitettu
Nirkon säde	0,2 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	DCGT070202
lastunmurtaja	AP
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 1 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Toleranssi	G
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 400 m/min
Pääkäyttöalue	N
Lastuava aine	KM
Laji	PDL010
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä