


**CC.T 060204, Laji: PDL010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260092 PDL010
GTIN	4960664882458
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CC.T 060204 PDL010 Laji: PDL010  
lastunmurtaja: AP  
Toleranssi: G  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 400 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 400 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 1 mm
Pääkäyttöalue	N
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Laji	PDL010
Toleranssi	G
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	AP
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä